


Detaylı Bilgi İin rn Resmine Tıklayınız



- Temiz oda uygulamaları iin g6mme montajlı tasarım
- Doğruluk < 0.5%
- 2 fazlı akım ıkış sistemi
- IP64 paslanmaz elik g6vde
- Aralık, ekran ve kalibrasyon iin yapılandırılabilir PC

FCO342 transmitteri steril ortamlarda kolay temizlik iin bir IP64 paslanmaz elik g6vde kullanılarak tasarlanmıştır. R6leler iin basın 5 Pa tam 6lekli aralıkları ve seenekleri ile takılarak, mkemmek oda basıncı 6lm y6ntemidir.